

ROエレメント カタログ値比較表

FRPラップ8"

							テスト条件				
メーカー	形式	外径	膜面積㎡	スペーサーmil	透過水量 ℓ /Hr	脱塩率%	圧力Mpa	温度℃	供給水PPM	供給水pH	回収率%
HYDRAMEM	HM8040-BWE-365	8"	34	34	1512	99.5	1.55	25	2000	6.5~7.0	15
FILMTEC	BW30-365	8"	34	34	1498	99.5	1.55	25	2000	8	15
HYDRAMEM	HM8040-BWE-400	8"	37	31	1653	99.5	1.55	25	1500	6.5~7	15
FILMTEC	BW30-400	8"	37	28	1656	99.5	1.55	25	2000	8	15
FILMTEC	LE-400	8"	37	28	1813	99.3	1.03	25	2000	8	15

FRPラップ4"

							テスト条件				
メーカー	形式	外径	膜面積㎡	スペーサーmil	透過水量 ℓ /Hr	脱塩率%	圧力	温度℃	供給水PPM	供給水pH	回収率%
HYDRAMEM	HM4040-BWE	4"	7.89	34	378.5	99.5	1.55	25	1500	6.5~7	15
FILMTEC	BW30-4040	4"	{7.89}	34	378.5	99.5	1.55	25	2000	{8}	15
FILMTEC	LE-4040	4"	{7.89}	34	394.3	99.0	1.03	25	2000	{8}	15

テーパーラップ4"

							テスト条件				
メーカー	形式	外径	膜面積㎡	スペーサーmil	透過水量 ℓ /Hr	脱塩率%	圧力	温度℃	供給水PPM	供給水pH	回収率%
HYDRAMEM	HM4040-LPE	4"	7.89	34	410	99.5	1.03	25	1500	6.5~7	15
FILMTEC	TW30-4040	4"	{7.89}	34	378.5	99.5	1.55	25	2000	{8}	15

※ {}内は推定値

2016年2月
有限会社ジュンズ・コーポレーション